

HOLEX®
TK vysokovýkonný vrták Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 8,2 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	123308 8,2
GTIN	4045197451286
Třída artiklu	12E

Popis
Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky – díky tomu má příčné ostří **vysokou přesnost středění**.

Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí **krátké třísky**.

Doporučení:
Maximální hloubka vrtání:

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) minus 1,5×jmen. Ø.

Upozornění:

K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory 12×D je nutné předchozí středění s č. 121068– 121130 nebo pilotní otvor 3×D s č. 122736.

Řezný materiál: TK

Hloubka vrtání do: 12×D

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Stopka: DIN 6535 HE s h6

vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech

Nutný pilotní vrták: Ano, pilotní vrták

Norma: Výrobní norma

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Počet břitů Z: 2

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Délka drážky na třísky: 120 mm

Celková délka L_{celk.}: 162 mm

Ø stopky: 10 mm

Posuv f v oceli < 1100 N/mm²: 0,15 mm/ot,

Technický popis

Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,15 mm/ot,
Délka drážky na třísky	120 mm
Počet břitů Z	2
Tolerance stopky	h6
Jmenovitý Ø	8,2 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h7
Ø stopky	10 mm
Celková délka L _{celk.}	162 mm
Norma	Výrobní norma
maximální doporučená hloubka otvoru	107,7 mm
Povlak	TiN
Řezný materiál	TK
Hloubka vrtání do	12×D
Vrcholový úhel	135 stupeň
Stopka	DIN 6535 HE s h6
vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Nutný pilotní vrták	Ano, pilotní vrták
Barevný kroužek	zelená