

**Brusný kotouč Combidisc® diamant, Ø 50,8 mm, Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554033 120
GTIN	4007220750490
Třída artiklu	55G

Popis**Provedení:**

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Brusné kotouče s diamantovým zrnem (D) pro **velmi tvrdé materiály**, jako např. tvrdokov, sklo, keramika, CFK/GFK a povlaky na ochranu proti opotřebení (např. emaily). Použití na tvrdých, popř. středně tvrdých brusných talířích.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Zrnitost	120
Ø kotouče	50,8 mm
Odpovídá velikosti zrna	126 µm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D

Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Maximální počet otáček	7500 min ⁻¹
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Ti	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm	554089 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm	554091 50