



Dvoustupňová vrtačka, Typ: 720554



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075150 720554
GTIN	4014586882512
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Kompaktní dvourychlostní ruční vrtačka pro vrtání, zahlubování, řezání závitu a šroubování.**
- **Plynulé elektronické nastavení otáček pro citlivé navrtávání a šroubování.**
- **Integrovaný spínač s přepínačem pro pravý / levý chod pro pohodlnou obsluhu.**

Ozubená přídatná rukojeť pro bezpečné držení (tvarové ukončení).

Výhoda:

Plynulé elektronické nastavení otáček.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla s pojistkou upínací síly, 1 přídatná rukojeť.

Upozornění:

Vhodné spirálové vrtáky najdete od č. 114000.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň	25 mm
Příkon	500 W
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	35 mm
Označení výrobce	BOP 10-2

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	10 mm
Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň	8 mm
Hmotnost	2 kg
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 700 min ⁻¹
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 2250 min ⁻¹
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtačka