



Dvoustupňová vrtačka, Typ: 720555



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075150 720555
GTIN	4014586882567
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Kompaktní dvourychlostní ruční vrtačka pro vrtání, zahlubování, řezání závitu a šroubování.**
- **Plynulé elektronické nastavení otáček pro citlivé navrtávání a šroubování.**
- **Integrovaný spínač s přepínačem pro pravý / levý chod pro pohodlnou obsluhu.**

Ozubená přídatná rukojeť pro bezpečné držení (tvarové ukončení).

Výhoda:

Plynulé elektronické nastavení otáček.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla s pojistkou upínací síly, 1 přídatná rukojeť.

Upozornění:

Vhodné spirálové vrtáky najdete od č. 114000.

Technický popis

Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	2 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	37 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň	10 mm

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	13 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Označení výrobce	BOP 13-2
Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Příkon	550 W
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň	27 mm
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 680 min ⁻¹
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 2200 min ⁻¹
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtačka