

**HOLEX****TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HE, TiN, Ø DC h7: 8,5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 123308 8,5    |
| GTIN           | 4045197451293 |
| Třída artiklu  | 12E           |

**Popis****Provedení:**

**Zesílené jádro a speciální výbrus špičky** – díky tomu má příčné ostří **vysokou přesnost středění**.

**Přímé hlavní břity** s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí **krátké třísky**.

**Upozornění:**

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory  $12 \times D$  je nutné předchozí středění s č. 121068 – 121130 nebo pilotní otvor  $3 \times D$  s č. 122736.

**Technický popis**

|  |               |
|--|---------------|
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>           | 0,15 mm/ot,   |
| Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>                         | 8,5 mm        |
| Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>             | 120 mm        |
| Tolerance stopky                                   | h6            |
| Počet břitů Z                                      | 2             |
| Tolerance jmenovitý Ø                              | h7            |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                            | 10 mm         |
| Celková délka L                                    | 162 mm        |
| Norma  | Výrobní norma |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub> | 107,3 mm      |
| Povlak   | TiN           |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Řezný materiál      | TK                 |
| Provedení           | 12xD               |
| Vrcholový úhel      | 135 stupeň         |
| Stopka              | DIN 6535 HE s h6   |
| Vnitřní chlazení    | Ano, při 25 barech |
| Nutný pilotní vrták | Ano, pilotní vrták |
| Barevný kroužek     | zelená             |
| Druh produktu       | Spirálový vrták    |

### Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)        | omezené použití | 175 m/min      | N       |
| Al > 10% Si                   | omezené použití | 135 m/min      | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 105 m/min      | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 85 m/min       | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 75 m/min       | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 45 m/min       | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 30 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 35 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 30 m/min       | M       |
| GG(G)                         | vhodný          | 65 m/min       | K       |
| Uni                           | vhodný          |                |         |
| mokrý max.                    | vhodný          |                |         |