

Garant**TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC p6: 3,2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 122736 3,2 |
| GTIN | 4045197566980 |
| Třída artiklu | 11E |

Popis**Provedení:**

Silné jádro a speciálně vybroušená špička – díky tomu mají řezné příčné břity **vysokou přesností středění**. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky **4 vodicím fazetkám**. Vynikající odvádění třísek díky **4 vnitřním chladicím kanálům** od Ø 3,8 mm. Do Ø 3,7 mm se 2 vnitřními chladicími kanály. S **úhlem špičky 140°** a speciální **tolerancí břitů p6** pro optimální zhotovení pilotního otvoru.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Pilotní otvor se doporučuje u hlubokých otvorů od 12xD a je naléhavě nutný u hlubokých otvorů od 20xD do 30xD. **Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.**

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ **HB**: Objednávejte s **č. 122738**.
Typ **HE**: Objednávejte s **č. 122736 + 129100HE**.

Technický popis

| | |
|--|-------------|
| Tolerance stopky | h6 |
| Počet břitů Z | 2 |
| Jmenovitý Ø D _c | 3,2 mm |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm ² | 0,08 mm/ot, |
| Délka drážky pro třísky L _c | 28 mm |
| Tolerance jmenovitý Ø | p6 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková délka L | 66 mm |

| | |
|--|--------------------|
| Norma | DIN 6537 |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂ | 23,2 mm |
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Provedení | 6×D |
| Vrcholový úhel | 140 stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech |
| Strategie obrábění | HPC |
| Semi-standardní | ano |
| Barevný kroužek | zelená |
| Druh produktu | Spirálový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|---------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 170 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 130 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 120 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 110 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 75 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | M |
| GG(G) | vhodný | 95 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |

Služby

Broušení stopky Typ HE

129100 HE