

Garant

**Leštící brusné tělísko zrno 220 (hnědé) jemné, Ø hlavy×délka hlavy:
13X20mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551920 13X20
GTIN	4045197804549
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Normální korund (A), vázaný elasticky pryží, ve tvaru válce na ocelové stopce Ø 3 resp. 6 mm. **Leštící tělíska GARANT** se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Leštící tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinuvzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Leštící tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. **Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.** Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

Technický popis

Ø hlavy	13 mm
Doporučená obvodová rychlost	10 - 15 m/s

Ø stopky	6 mm
Popis tvaru	Válec
Zrnitost	220
Délka hlavy	20 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Barva	hnědá
Druh produktu	Lešticí tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		