



Středicí přístroj C OS s upínací stopkou Ø 16 mm, Odečítání úchylkoměru: 0,005mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	359600 0,005
GTIN	2050001865939
Třída artiklu	38D

Popis

Provedení:

Úchylkoměr zůstává během pracovního procesu v požadované pozici.

- S pevnou upínací válcovou stopkou Ø 16 mm.

Použití:

- Použitelná horizontálně a vertikálně.
- Vyrovnávání vývrtů, vln, rovinných ploch, vztažných hran a vpichů středově k pracovnímu vřetenu.
- Kontrola házivosti pracovních vřeten.

Přesnost:

0,005 mm přesnost středění resp. pracovní přesnost.

Rozsah dodávky:

C OS – včetně dotykového nástavce s kuličkou Ø 5mm č.359660 a zahnutého dotykového nástavce s kuličkou Ø 5mm pro vnější Ø.

Zvláštní příslušenství:

Dotykové nástavce viz č. 359650 – 359670.

Upozornění:

Snímač hran viz č. 359000; 359070 a 3D snímač viz č. 359520; 359500.

Technický popis

Dotykový tlak	1 N
Rozsah měření úchylkoměru	2,5 mm
Délka bez stopky a dotyku	92 mm
Maximální otáčky vřetene	50 - 100 min ⁻¹
Ø pouzdra	60 mm
Odečítání úchylkoměru	0,005 mm
Druh produktu	Středicí přístroj

Příslušenství

Magnetický držák kompletní Typ M	359611 M
Držák na šňůry kompletní Typ S	359612 S
Úhlový dotykový nástavec Ø 2,5 mm	359665
Úhlový dotykový nástavec Ø 5 mm	359670
Sada doteků / prodloužení	359650
Dotykový nástavec, kulička Ø 1,6 mm	359655
Náhradní přímý dotykový nástavec Ø 5 mm	359660