

**Technická fréza ocel Z – hrubé, TK, Typ: D1210****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	540740 D1210
GTIN	4045197804853
Třída artiklu	52D

Popis**Provedení:**

Inovační geometrie zubů umožňuje **velmi vysoký výkon obrábění** při současně **klidném chodu a dobrém vedení**. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. Ø stopky 6 mm.

Použití:

Optimalizováno pro obrábění **oceli a ocelové litiny**.

Technický popis

Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	12,7 mm
Tvar	D1210
Celková délka	56 mm
Zkratka ozubení	ocel Z
Jemnost ozubení	hrubý
Popis tvaru	koule
Délka hlavy	11 mm
Řada	Ozubení Z ocel
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		