

Garant
TK HPC vrták typ FS Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 12,8 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	122675 12,8
GTIN	4045197398383
Třída artiklu	11E

Popis
Provedení:

Zvláště stabilní díky zesílenému jádru, **speciální profil**. Speciální výbrus špičky.

Vysoká přesnost obvodové házivosti a dlouhá životnost.

Pro kvalitní a přesné otvory.

Doporučení:
Maximální hloubka vrtání:

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) mínus 1,5×jmen. Ø.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norma: DIN 6537

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Počet břitů Z: 2

Semi-standardní: ano

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 57,8 mm

Celková délka L: 124 mm

Stopka Ø D_s : 14 mm

Posuv f v titanu > 850 N/mm²: 0,16 mm/ot,

Technický popis

Délka drážky pro třísky L_c	77 mm
Posuv f v titanu > 850 N/mm ²	0,16 mm/ot,
Jmenovitý Ø D_c	12,8 mm
Tolerance stopky	h6

Počet břitů Z	2
Tolerance jmenovitý Ø	h7
Stopka Ø D _s	14 mm
Celková délka L	124 mm
Norma	DIN 6537
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	57,8 mm
Semi-standardní	ano
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Hloubka vrtání do	6×D
Typ	FS
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Spirálový vrták