

Garant**Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorem, Úhel γ : 75stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215152 75
GTIN	4045197801029
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.

Použití:

Pro větší šířky zahlabování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.

Upozornění:

Dosahuje se hladkých povrchů (bez výstupků).

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Dosažitelná šířka fazetky b	7,5 mm
Upínací otvor \emptyset	22 mm
Dosažitelná výška fazetky h	27,8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.T 1805..
Úhel γ	75 stupeň

Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Největší $\varnothing D_1$	50 mm
Dosažitelná délka fazetky l	29,5 mm
Nejmenší $\varnothing D$	35 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	60 mm
Řada	Softcut®
Posuv na zub při h_{max}	0,11 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219808
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP