

Garant**Setting Bench SB 1, Typ: 300****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	439900 300
GTIN	4062406206000
Třída artiklu	41R

Popis**Provedení:**

Horizontální nastavovací zařízení s jednoduchou a pohodlnou obsluhou a dotykovým displejem vhodným do dílen k přednastavení vnitřních a vnější měřicích přístrojů. Příklad je kvalitně zpracován a je vybaven masivní granitovou základnou a velmi přesnými vedeními. Velmi přesné řízení motoru dodatečně a v reálném čase reguluje nastavené hodnoty zadání také při působení různých sil měření. Vícejazyčné software. USB rozhraní pro tiskárnu a skener.

Funkce:

- **Zadání vnitřních a vnějších rozměrů je možné v milimetrech nebo v palcích.**
- **Integrované počítadlo pro výpočet tolerancí s rychlou volbou min., max. a průměrných hodnot.**
- **Ukládání oblíbených hodnot pro opakované nastavení měřicích prostředků.**
- **Průběh (historie) se zaznamenává a je možné ji kdykoliv vyvolat.**

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe, protiprachového krytu, kalibrace ze závodu, provozního návodu, přepravních držáků.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 439910; 439912; 439915; 439916, tiskárna č. 085505, čtečka čárových 2D kódů č. 439930 vel. 1950GHD, zásuvková lišta č. 081163; 081179.

Upozornění:

Mezní hodnota měření odchylky (MPE) dle VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 list 17.2. Přípustné podmínky okolí 20 °C ±3 K, měřeno kalibrovanými kolmicemi nebo normálními měřicími zařízeními za použití integrované kompenzace teploty.

Technický popis

Přesnost opakování (2 σ)	1 μm
Rozhraní	USB rozhraní
Rozsah vnitřních měření	1 - 305 mm
Příkon	150 W
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Rozsah vnějších měření	40,1 - 345 mm
Přesnost	1,5 + L(mm)/300 μm
Výstupní napětí	24V, 5A
Délka základní desky	840 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Frekvence sítě	50 - 60 Hz
Hmotnost	110 kg
Síťové napětí	100 - 240 V
Výška	573 mm
Hloubka základní desky	320 mm
Rozlišení	0,001 mm
Napájení	100 – 240 V
Druh displeje	Dotykový displej TFT
Velikost displeje	10 palec
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Nastavovací přístroj

Příslušenství

Zásuvková lišta s přepětovou ochranou Počet zásuvek	081163
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU1 ks Typ 90-300	439914 90-300

Ruční skener 2D Typ 1950GHD	439930 1950GHD
Tiskárna etiket LabelWriter Typ LW450	085505 LW450
Adaptér, dosedací plocha vně1 ks Typ OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Sada adaptérů pro univerzální měřicí přístroje Typ UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adaptér, dosedací plocha uvnitř1 ks Typ INSIDE	439912 INSIDE
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU1 ks Typ 35-90	439914 35-90