



Momentový klíč QuickSelect se zajištěním nastavení a nástrčnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 200Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657095 200
GTIN	2050002047150
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.

S nástrčnou přepínatelnou ráčnou.

Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Výhoda:

Přednastavitelný dle stupnice a díky odnímatelnému knoflíku zajištěný proti dalšímu nastavování. Volitelně lze klíč proti manipulaci zajistit dodaným pojistným šroubem a nálepkou.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Ukazatel	analogová
Dělení stupnice, 1 dílek =	1 Nm
Upínací 4hran	1/2 palec
Hmotnost	1566 g
Maximální utahovací moment	200 Nm
Upínání pro nástrčný nástroj	14×18 mm
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 Nm
Rozsah utahovacích momentů	30 - 150 lbfft
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	25 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	449 mm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	424 mm
Celková délka L	514 mm
Kalibrování	O1

Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	MANOSKOP® 730Fix
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400
Kalibrace DAkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000

Příslušenství

Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 2-1/2 palec	657700 2-1/2
Nástrčná ráčna vyhadzovačem Typ hnací 4- hran 2-1/2 palec	657580 2-1/2
Nástrčná ráčna Typ hnací 4- hran 2-1/2 palec	657630 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 2-1/2 palec	657600 2-1/2
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 2-3/4 palec	657700 2-3/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 2-3/4 palec	657600 2-3/4
Nástrčná ráčna Typ hnací 4- hran 2-3/4 palec	657630 2-3/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 2-3/4HD palec	657600 2-3/4HD
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 2-1/2 palec	657582 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4- hran 2-1/2 palec	657590 2-1/2
Nástrčná ráčna Upínací čtyřhran 2-1/2 palec	657620 2-1/2
Momentový klíč QuickSelectse zajištěním nastavení, bez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 200 Nm	657099 200