

HT pouzdro v sortimentu s kufříkem, BT 40 krátké, Typ: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	303462 40
GTIN	2050002007703
Třída artiklu	33W

Popis

Provedení:

- **Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.**
- **Provedení SK40 a HSK-A 63 s otvorem Ballufchip.**
- **Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).**

Výhoda:

- **Bezpečnost a spolehlivost procesu díky maximálním přenášeným krouticím momentům (550 Nm).**
- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.**
- **Velmi dobrá přesnost házivosti a opakování < 0,003mm.**
- **Jednoduchá manipulace.**
- **Přesné axiální nastavení délky.**
- **Odolnost vůči teplotám až 170 °C.**
- **Plná flexibilita díky vysoce kvalitním redukčním pouzdrům.**

Použití:

- **K vrtání, vystružování a frézování.**
- **Pro těžké obrábění při frézování.**

Rozsah dodávky:

1x hydro upínací pouzdro GARANT HT č. 303450 vel. 20, 5x redukční pouzdro Ø20 - Ø upnutí 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x upínací klíč OK5, 1x kufřík s pěnovou vložkou.

Zvláštní příslušenství:

- Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806.
- Upínací klíč pro TČ 308820 – 308835.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	20 mm
Vnější Ø D	49 mm
Délka vyložení rozměr A	72,5 mm
Užitná délka L ₁	45 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro