

HT pouzdro v sadě s kufříkem, HSK-A 63 krátký, Typ: 63



Údaje o objednávce

Artikové číslo	307546 63
GTIN	2050002007710
Třída artiklu	33W

Popis

Provedení:

- **Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.**
- **Provedení SK40 a HSK-A 63 s otvorem Ballufchip.**
- **Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).**

Výhoda:

- **Bezpečnost a spolehlivost procesu díky maximálním přenášeným krouticím momentům (550 Nm).**
- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.**
- **Velmi dobrá přesnost házivosti a opakování < 0,003mm.**
- **Jednoduchá manipulace.**
- **Přesné axiální nastavení délky.**
- **Odolnost vůči teplotám až 170 °C.**
- **Plná flexibilita díky vysoce kvalitním redukčním pouzdrům.**

Použití:

- **K vrtání, vystružování a frézování.**
- **Pro těžké obrábění při frézování.**

Rozsah dodávky:

1x hydro upínací pouzdro GARANT HT č. 307550 vel. 20, 5x redukční pouzdro Ø20 - Ø upnutí 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x upínací klíč OK5, 1x kufřík s pěnovou vložkou.

Zvláštní příslušenství:

- Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.
- Nástrčný klíč č. 309890.

Technický popis

Užitná délka L_1	54 mm
Upínací $\varnothing D_1$	20 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Vnější $\varnothing D$	52,5 mm
Upnutí	HSK-A 63 krátký
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro