

HOLEX®**TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA, TiN, Ø h7: 17,5 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	123306 17,5
GTIN	4045197448811
Třída artiklu	12E

Popis**Provedení:**

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří **vysokou přesnost středění**.

Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí **krátké třísky**.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) minus 1,5×jmen. Ø.

Upozornění:

Pro procesně bezpečné používání vrtáků 12×D je potřeba předchozí vystředění s NC navrtávkem č. 121068 - 121130 nebo HOLEX Pro Steel č. 122501.

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: objednávejte s č. **123307**.

Typ **HE**: objednávejte s č. **123308**.

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 123303.

Řezný materiál: TK

Hloubka vrtání do: 12×D

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech

Norma: Výrobní norma

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Počet břitů Z: 2

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Délka drážky na třísky: 234 mm

Celková délka L_{celk.}: 285 mm

Ø stopky: 18 mm

Posuv f v oceli < 1100 N/mm²: 0,28 mm/ot,

Technický popis

Jmenovitý Ø	17,5 mm
Tolerance stopky	h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,28 mm/ot,
Počet břitů Z	2
Délka drážky na třísky	234 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h7
Ø stopky	18 mm
Celková délka L _{celk.}	285 mm
Norma	Výrobní norma
maximální doporučená hloubka otvoru	207,8 mm
Povlak	TiN
Řezný materiál	TK
Hloubka vrtání do	12×D
Vrcholový úhel	135 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Barevný kroužek	zelená