

**Garant****Brusný kotouč (CER), Ø 76,2 mm, Zrnitost: 120**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	554013 120
GTIN	4045197802354
Třída artiklu	51E

## Popis

### Provedení:

**Systém rychlé výměny** s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

**Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost** díky samoostřicímu keramickému zrně (CER).

### Použití:

Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

### Upozornění:

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod 573510 ff..

## Technický popis

Brusivo	Keramické zrně
Zkratka brusiva	Keramické
Podklad brusného materiálu	Fibrový podklad
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm

Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 75 mm	554091 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554094 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554088 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 75 mm	554093 75
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 75 mm	554090 75
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 75 mm	554089 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 75 mm	554092 75