



Momentový klíč QuickSelect se zajištěním nastavení a nástrčnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 50Nm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657095 50 |
| GTIN | 2050002047129 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.

S nástrčnou přepínatelnou ráčnou.

Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Výhoda:

Přednastavitelný dle stupnice a díky odnímatelnému knoflíku zajištěný proti dalšímu nastavování. Volitelně lze klíč proti manipulaci zajistit dodaným pojistným šroubem a nálepkou.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

| | |
|--|---|
| Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj |
| Ukazatel | analogová |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % |
| Maximální utahovací moment | 50 Nm |
| Hmotnost | 1050 g |
| Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva |
| Upínací 4hran | 3/8 palec |
| Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,25 Nm |
| Rozsah utahovacích momentů | 10 - 50 Nm |
| Rozsah utahovacích momentů | 7 - 37 lbfft |
| Feedback | s vypínáním |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný |
| Celková délka L | 363,5 mm |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃] | 297,5 mm |
| Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy |
| Měření | Krouticí moment |
| Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁] | 280 mm |
| Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂] | 17,5 mm |
| Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) |
| Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí |
| Přepínatelné rozlišení | Nm |
| Přepínatelné rozlišení | lbfft |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Kalibrování | O1 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Data lze protokolovat | ne |
| Signalizace spuštění | akustický |
| Signalizace spuštění | dotykový |
| Měřicí technika | mechanická |
| Řada | MANOSKOP® 730Fix |
| Druh produktu | Momentový klíč |

Služby

| | |
|---|-------------|
| Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm | 020010 400 |
| Kalibrace DAkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm | 020020 1000 |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-3/8 palec | 657700 1-3/8 |
| Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-1/4 palec | 657700 1-1/4 |
| Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-1/2 palec | 657700 1-1/2 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 1-1/2 palec | 657600 1-1/2 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4- hran 1-1/4 palec | 657590 1-1/4 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 1-3/8 palec | 657600 1-3/8 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4- hran 1-1/2 palec | 657590 1-1/2 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4- hran 1-3/8 palec | 657590 1-3/8 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4- hran 1-1/4 palec | 657600 1-1/4 |
| Momentový klíč QuickSelectse zajištěním nastavení, bez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 50 Nm | 657099 50 |