



Momentový klíč QuickSelect se zajištěním nastavení a nástrčnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 100Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657095 100
GTIN	2050002047136
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné.

Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.

S nástrčnou přepínatelnou ráčnou.

Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Výhoda:

Přednastavitelný dle stupnice a díky odnímatelnému knoflíku zajištěný proti dalšímu nastavování. Volitelně lze klíč proti manipulaci zajistit dodaným pojistným šroubem a nálepkou.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Dělení stupnice, 1 dílek =	0,5 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Ukazatel	analogová
Upínací 4hran	1/2 palec
Maximální utahovací moment	100 Nm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Hmotnost	1135 g
Rozsah utahovacích momentů	20 - 100 Nm
Rozsah utahovacích momentů	15 - 75 lbfft
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	353,5 mm
Měření	Krouticí moment
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Celková délka L	419,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Feedback	s vypínáním
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	336 mm
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	17,5 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrování	O1

Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	MANOSKOP® 730Fix
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400

Příslušenství

Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657590 1-3/8
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657600 1-3/8
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657600 1-1/4
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-1/2 palec	657700 1-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657600 1-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657590 1-1/2
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-3/8 palec	657700 1-3/8
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-1/4 palec	657700 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhadzovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657590 1-1/4
Momentový klíč QuickSelectse zajištěním nastavení, bez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 100 Nm	657099 100