

## HT pouzdro v sadě s kufříkem, SK 40 krátký, Typ: 40



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	302024 40
GTIN	4045197733276
Třída artiklu	33W

### Popis

#### Provedení:

- **Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.**
- **Provedení SK40 a HSK-A 63 s otvorem Ballufchip.**
- **Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).**

#### Výhoda:

- **Bezpečnost a spolehlivost procesu díky maximálním přenášeným krouticím momentům (550 Nm).**
- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.**
- **Velmi dobrá přesnost házivosti a opakování < 0,003mm.**
- **Jednoduchá manipulace.**
- **Přesné axiální nastavení délky.**
- **Odolnost vůči teplotám až 170 °C.**
- **Plná flexibilita díky vysoce kvalitním redukčním pouzdrům.**

#### Použití:

- **K vrtání, vystružování a frézování.**
- **Pro těžké obrábění při frézování.**

#### Rozsah dodávky:

1x hydro upínací pouzdro GARANT HT č. 302028 vel. 20, 5x redukční pouzdro Ø20 - Ø upnutí 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x upínací klíč OK5, 1x kufřík s pěnovou vložkou.

#### Zvláštní příslušenství:

- Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806.
- Upínací klíč pro TČ. 308820 – 308835.

## Technický popis

Upínací $\varnothing D_1$	20 mm
Délka vyložení rozměr A	64,5 mm
Vnější $\varnothing D$	49 mm
Užitná délka $L_1$	45,5 mm
Upnutí	SK 40 krátký
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro