

**CNC silový tester, Typ: FM2-760****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479030 FM2-760
GTIN	4046122593927
Třída artiklu	47F

Popis**Provedení:**

Motorická zkušební stanice se snímačem síly a intuitivním zkušebním softwarem a 21,5palcovým All-in-One PC vhodným do dílen.

- **Se softwarem L1 standard pro porovnání průběhových křivek (včetně zkušebního softwaru pro pružiny) nebo L2plus (volitelně) zkušební software s modulárním průběhem a rozsáhlými vyhodnocovacími funkcemi.**
- **Snadné vytvoření a uložení zkušebního cyklu v jako program.**
- **Delegovatelné vyvolání a provedení zkoušek.**
- **Přehledné zobrazení výsledků jako dráha síly a časový diagram síly.**
- **Integrovaná kontrola tolerance pro okamžité rozlišení dobré/ špatné.**
- **Integrovaná statistická funkce a prolínací funkce výsledných křivek.**
- **Výtisk zprávy a export dat.**
- **Různá elektronická bezpečnostní zařízení včetně upínací ochrany při vložení zkoušeného objektu.**
- **Kompensace pro deformaci upínacích zařízení.**
- **K dostání je velký výběr upínacích zařízení jako příslušenství.**

Použití:

Automatizované a reprodukční provedení různých silových testů, např.:

- **mez pevnosti, pevnost v tlaku / pevnost v tahu**
- **spojovací síla, vytlačovací síla**

- Zkouška tlakem nebo tahem se zadáním cílové síly
- Zkouška tlakem nebo tahem se zadáním cílové polohy
- Střížná síla, pevnost při odlupování
- Test zastavení (relaxace/zpomalení)
- Zkouška cyklu ohledně trvání a počtu

Rozsah dodávky:

Včetně 1 snímače síly, adaptér upínadla Af159, All-in-One PC 21,5 palců s klávesnicí a myší, zkušebním software L1 pro seřízení běžného testu.

Upozornění:

Instalace, uvedení do provozu a první instrukce na požádání. Přeprava a balení se počítají odděleně. Při objednávce zadejte prosím požadovaný snímač síly. Další snímače síly je možno dodat na poptávku.

Technický popis

Šířka (základní přístroj)	292 mm
Přesnost polohování	0,02 mm
Dráha pojezdu	760 mm
Přesnost pojezdové rychlosti	0,1 %
Hloubka (základní přístroj)	419 mm
Napájení	10 – 240 V
Nejistota měření (koncové hodnoty)	0,1 %
Výška	1191 mm
Hmotnost	40 kg
Maximální rychlost posuvu	1000 mm/min
Maximální zkušební síla	2500 N
Rozsah upnutí	100 mm
Minimální pojezdová rychlost	0,05 mm/min
Zdroj energie	Síťový provoz