


Garant**Nástavbová čelist, posunutá, hladká, Typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363045 125
GTIN	4062406221577
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

S hladkým 3 mm stupněm a hladkou upínací plochou.

Použití:

K zabránění upínacích mezer. Viz přehled rozsahů upnutí.

Technický popis

Délka čelistí l	66 mm
Výška čelistí h	38 mm
Vhodné pro barevný kód	Xtric 125
Výška h_2	15 mm
Šířka čelistí b	125 mm
Délka l_3	28,5 mm
l_2	14,5 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

