

Garant**Přednastavovací přístroj, Typ: VGBASIC****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Třída artiklu	31E

Popis**Provedení:**

- 10 palcová dotyková obrazovka s operačním systémem Windows 10.
- Mimořádný důraz je kladen na intuitivní a snadnou obsluhu.
- Jemné nastavení obou os (X/Z).
- Přesný SK 50 kužel jehlového ložiska.
- Připojení stlačeného vzduchu min. 5 bar.
- Digitální kamera se 17násobným zvětšením.
- Obvodové nebo čelní házení vřetena max. 5 µm.

Použití:

Pro měření a přednastavování nástrojů na strojích resp. obráběcích centrech.

Rozsah dodávky:

SK 50 kužel jehlového ložiska, měřicí software ve všech významných cizích jazycích a 3 metry spirálové hadice na stlačený vzduch včetně 1/4 palcové spojkové zástrčky.

Zvláštní příslušenství:

- Stůl č. 354767.
- Redukce č. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Tiskárna etiket č. 085505 vel. LW550.
- Etikety č. 085565.
- Kalibrační trn č. 355105 vel. 90 (při použití SK 50 nástrojů).
- Vřetenové sevření č. 355102 vel. 1.
- Čistič rezných hran č. 354788.
- Ochranný kryt č. 354789 vel. 1.

Technický popis

Hloubka	260 mm
Šířka základny	580 mm
Výška	710 mm
Zatížení vřetena	50 kg
Rozsah měření Z	400 mm
Hmotnost	40 kg
Rozsah měření X	400 mm
Brzdy rychloposuvu	pneumatické
Měření	zpracování obrazu 10palcová dotyková obrazovka
Řízení měření	PC měřicí elektronika
Celková šířka	975 mm
Základní upnutí	SK 50
Připojení	100-230 V / 50-60 Hz
Přesnost měření	0,01 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Řada	VG Basic
Druh produktu	přednastavovací přístroj