

**Rázový utahovák, Typ: IPWE400R****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	074110 IPWE400R
GTIN	4002395143511
Třída artiklu	03M

**Popis****Provedení:****Rázový utahovák 1/2 palce s vysokým točivým momentem do 400 Nm.**

- **Elektronika s regulací otáček.**
- **Pravý/levý chod.**
- **Ergonomický design s potahem Softgrip a robustní kovovou skříní převodovky.**

**Výhoda:**

Elektronika s regulací otáček.

**Technický popis**

Počet rázů	1000 - 2600 min <sup>-1</sup>
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M12 – M20
Maximální počet otáček	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Maximální utahovací moment	400 Nm
Označení výrobce	IPWE400R

Příkon	725 W
Hmotnost	2,7 kg
Maximální vibrace dle EN	15,9 m/s <sup>2</sup>
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4-hran
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák
USP2	Maximální Ø šroubu M12–M20, upínač nástrojů v provedení vnější čtyřhran 1/2 palce
USP1	400 Nm