



Přímá bruska, Typ: 722325



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077261 722325
GTIN	4014586880648
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Velmi praktická přímá bruska.**
- **Klidný chod díky několikanásobně uloženému vřetenu.**
- **Výkonný motor s vysokým trakčním výkonem.**
- **Díky regulaci otáček je obzvláště vhodný pro obráběné ušlechtilé oceli a také pro broušení a leštění.**
- **Vhodný pro brusná tělíska a tvrdokovové frézy.**

Univerzální přímá bruska pro práce na obtížně přístupných místech. Tenké a praktické hrdlo umožňuje vnitřní broušení.

- **Velmi praktická přímá bruska.**
- **Vhodná pro obrábění ušlechtilé oceli a lehká broušení a leštění.**
- **Velká hloubka zanoření pro obtížně přístupná místa.**
- **Variabilní počet otáček umožňuje použití nejrůznějších nástrojů.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštin \varnothing 6 mm, 2 upínacích klíčů OK13 a OK17.

Upozornění:

Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do \varnothing 12 mm.

Technický popis

Délka kabelu	4 m
Maximální vibrace dle EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Hmotnost	1,5 kg
Příkon	350 W
Označení výrobce	GSZ4-90EL
Elektronická předvolba otáček	ano
Rozsah otáček	3500 - 8500 min ⁻¹
Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Přímá bruska

Příslušenství

Kleština pro přímou brusku Kleština Ø 6 mm	077268 6
--	----------