

**Garant****Elektricky výškově nastavitelné pracoviště deska z bukového Multiplexu, Typ: 1500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920324 1500
GTIN	4062406228996
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl s elektrickým nastavením výšky pro lehké montážní práce v sedě a ve stoje. Základní rám se zvedací jednotkou, bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. Deska silná 50 mm. Při řadové instalaci jsou potřebné dodatečné střížné plechy.

**Zvláštní příslušenství:**

Děrované plechy č. 920360 a 920365, střížné plechy č. 920356 a 920357. Je třeba objednat zvlášť.

**Lakování:**

Výškově přestavitelné patky, barva černá. Příčné výztuhy, barva antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Kvůli maximální nosnosti by se měly používat jen pojízdné skřínky. Zabraňte montáži skříněk pod pracovní desku. Další nastavby odpovídajícím způsobem snižují nosnost. Dodává se kompletně smontovaný.

**Technický popis**

Hloubka	800 mm
Šířka	1500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Rychlost zvedání	35 mm/s

Hmotnost	82 kg
Maximální nosná síla	250 kg
Nosnost při dlouhodobém zatížení	250 kg
Pracovní deska hloubka	800 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	610 - 1200 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Druh produktu	Pracovní stůl