

Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště deska z bukového Multiplexu, Typ: 1500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920334 1500
GTIN	4062406229078
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl s elektrickým nastavením výšky pro lehké montážní práce v sedě a ve stoje. Základní rám se zvedací jednotkou, bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. Deska silná 50 mm. Při řadové instalaci jsou potřebné dodatečné střížné plechy.

Zvláštní příslušenství:

Děrované plechy č. 920360 a 920365, střížné plechy č. 920356 a 920357. Je třeba objednat zvlášť.

Lakování:

Výškově přestavitelné patky, barva černá. Příčné výztuhy, barva antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Kvůli maximální nosnosti by se měly používat jen pojízdné skřínky. Zabraňte montáži skříněk pod pracovní desku. Další nastavby odpovídajícím způsobem snižují nosnost. Dodává se kompletně smontovaný.

Technický popis

Pracovní deska tloušťka	50 mm
Rychlost zvedání	22 mm/s
Nosnost při dlouhodobém zatížení	350 kg
Hmotnost	82 kg

Maximální nosná síla	350 kg
Šířka	1500 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Pracovní deska hloubka	800 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	610 - 1200 mm
Hloubka	800 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	350 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Druh produktu	Pracovní stůl