

**Garant****Elektricky výškově nastavitelné pracoviště Buková deska Multiplex s černým gumovým povlakem, Typ: 1500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920335 1500
GTIN	4062406229092
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl s elektrickým nastavením výšky pro lehké montážní práce v sedě a ve stoje. Základní rám se zvedací jednotkou, bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. Deska silná 50 mm. Při řadové instalaci jsou potřebné dodatečné střížné plechy.

**Zvláštní příslušenství:**

Děrované plechy č. 920360 a 920365, střížné plechy č. 920356 a 920357. Je třeba objednat zvlášť.

**Lakování:**

Výškově přestavitelné patky, barva černá. Příčné výztuhy, barva antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Kvůli maximální nosnosti by se měly používat jen pojízdné skřínky. Zabraňte montáži skříněk pod pracovní desku. Další nastavby odpovídajícím způsobem snižují nosnost. Dodává se kompletně smontovaný.

**Technický popis**

Hmotnost	82 kg
Hloubka	800 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	610 - 1200 mm

Pracovní deska hloubka	800 mm
Rychlost zvedání	22 mm/s
Šířka	1500 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Nosnost při dlouhodobém zatížení	350 kg
Maximální nosná síla	350 kg
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	350 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Druh produktu	Pracovní stůl