



Akumulátorové prostřihovací nůžky / nůžky na plech, Typ: 7130046



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078100 7130046
----------------	----------------

GTIN	
------	--

Třída artiklu	03F
---------------	-----

Popis

Provedení:

Akumulátorové nůžky na plech pro mobilní použití.

Nůžky na plech.

- **Vynikající ergonomie při minimální deformaci plechu.**
- **Komfortní a rychlé při lemování a přistřihávání.**
- **Pro plechy do 800 N/mm² a nerezové oceli.**
- **Čtyřnásobně otočný nůž: čistý řez bez otřepů při nízkých provozních nákladech.**

Rozsah dodávky:

Včetně kufříku **bez** akumulátoru a **bez** nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832 a č. 073845.

Technický popis

Šířka řezu	0 mm
------------	------

Napětí akumulátorů	18 V
--------------------	------

Obal	Převážný kufřík
------	-----------------

Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm ²	1,6 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Hmotnost	2 kg
Řezná rychlost	5 - 8 m/min
Počet zdvihů	4000 min ⁻¹
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm ²	1 mm
Poloměr nejmenší křivky	15 mm
Označení výrobce	ABLS 18 1.6E
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Nůžky na plech

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073837 FE18
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18