

 steinel**Skener teploty HG Scan PRO, Typ: 007690****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078325 007690
GTIN	4007841007690
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Skener teploty ke zjišťování teploty na povrchu obrobku pomocí infračerveného měření. Ideální určení vzdálenosti pomocí laseru i optické varování při překročení a nedosažení optimální teploty. Nastavení po krocích 10 °C.

HG Scan PRO s inteligentní výměnou dat mezi skenerem teploty a horkovzdušnou pistolí.

Napájení prostřednictvím horkovzdušné pistole.

Kompletní kontrola teploty při práci s obrobky citlivými na teplotu. Skener HG Scan PRO měří teplotu na povrchu obrobku pomocí infračerveného měření. Ideální určení odstupů laserem. Akustická a také optická výstraha při překročení nebo podkročení optimální teploty. Rozsah měření teploty 0 – 300 °C, nastavení v krocích po 10 °C.

Vhodné pro:

Horkovzdušná pistole HG 2520 E.

Technický popis

Hmotnost	85 g
Rozsah sledování teploty	0 - 300 °C
Vhodné pro	HG 2520
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Skener teploty

