

**TK vrták válcová stopka vícesměrný DIN 6535 HA, diamant, Ø m7: 2,1 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	122514 2,1
GTIN	4045197673206
Třída artiklu	10N

**Popis****Provedení:**

S **krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp<sup>3</sup>** nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění **kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu**. S **vrcholovým úhlem 90°** a speciální geometrií **pro zamezení rozdělávání vrstev**.

S **vodicí fazetkou** pro **vícesměrný** průběh vlákna.

**Doporučení:****Maximální hloubka vrtání:**

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) minus 1,5×jmen. Ø.

**Upozornění:**

K dodání v **1/100 rozměrech** podle tabulky.

Řezný materiál: TK

Norma: Výrobní norma

Hloubka vrtání do: 5×D

Vrcholový úhel: 90 stupeň

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: false

Tolerance jmenovitý Ø: m7

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø (rozměr 1/100): 2,01 - 2,1 mm

Délka drážky na třísky: 14,5 mm

Celková délka L<sub>celk.</sub>: 55 mm

Ø stopky: 4 mm

Posuv f v GFK CFK: 0,04 mm/ot,

**Technický popis**

Jmenovitý Ø	2,01 - 2,1 mm
-------------	---------------

Posuv f v GFK CFK	0,04 mm/ot,
Délka drážky na třísky	14,5 mm
Tolerance stopky	h6
Rozsah Ø (rozměr 1/100)	2,01 - 2,1 mm
Počet břitů Z	2
Tolerance jmenovitý Ø	m7
Ø stopky	4 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	55 mm
maximální doporučená hloubka otvoru	11,4 mm
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Hloubka vrtání do	5×D
Vrcholový úhel	90 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá