



TK vrták s VCH válcová stopka jednosměrný DIN 6535 HA, diamant, Ø m7: 8,1-8,9 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	122534 8,1-8,9
GTIN	4045197510747
Třída artiklu	10N

Popis

Provedení:

S **krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp³** nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění **kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu. S vrcholovým úhlem 90°** a speciální geometrií **pro zamezení rozdělování vrstev.**

Díky **2násobnému vystružovacímu břítu** lze dosáhnout při optimálních podmínkách otvorů s velkou přesností (**kruhovitost < 15 µm v toleranci IT 7**). Nižší tvorba tepla díky **vnitřnímu chlazení** umožňuje **vyšší rezné rychlosti.**

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) minus 1,5xjmen. Ø.

Upozornění:

K dodání v **1/100 rozměrech** podle tabulky.

Rezný materiál: TK

Norma: Výrobní norma

Hloubka vrtání do: 5xD

Vrcholový úhel: 90 stupeň

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech

Tolerance jmenovitý Ø: m7

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø (rozměr 1/100): 8,01 - 8,99 mm

Délka drážky na třísky: 61 mm

Celková délka L_{celk.}: 103 mm

Ø stopky: 10 mm

Posuv f v GFK CFK: 0,15 mm/ot,

Technický popis

Jmenovitý Ø	8,01 - 8,99 mm
Rozsah Ø (rozměr 1/100)	8,01 - 8,99 mm
Tolerance stopky	h6
Délka drážky na třísky	61 mm
Posuv f v GFK CFK	0,15 mm/ot,
Počet břitů Z	2
Tolerance jmenovitý Ø	m7
Ø stopky	10 mm
Celková délka L _{celk.}	103 mm
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Hloubka vrtání do	5×D
Vrcholový úhel	90 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Barevný kroužek	černá