

**TK vrták válcová stopka vícesměrný DIN 6535 HA, diamant, Ø m7: 1,6 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	122514 1,6
GTIN	4045197673169
Třída artiklu	10N

**Popis****Provedení:**

S **krytalickou diamantovou povrchovou úpravou sp<sup>3</sup>** nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění **kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu**. S **vrcholovým úhlem 90°** a speciální geometrií **pro zamezení rozdělávání vrstev**.

S **vodicí fazetkou** pro **vícesměrný** průběh vlákna.

**Doporučení:****Maximální hloubka vrtání:**

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) minus 1,5×jmen. Ø.

**Upozornění:**

K dodání v **1/100 rozměrech** podle tabulky.

Řezný materiál: TK

Norma: Výrobní norma

Hloubka vrtání do: 5×D

Vrcholový úhel: 90 stupeň

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: false

Tolerance jmenovitý Ø: m7

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø (rozměr 1/100): 1,51 - 1,6 mm

Délka drážky na třísky: 11 mm

Celková délka L<sub>celk.</sub>: 50 mm

Ø stopky: 4 mm

Posuv f v GFK CFK: 0,03 mm/ot,

**Technický popis**

Rozsah Ø (rozměr 1/100)	1,51 - 1,6 mm
-------------------------	---------------

Tolerance stopky	h6
Délka drážky na třísky	11 mm
Posuv f v GFK CFK	0,03 mm/ot,
Počet břitů Z	2
Jmenovitý Ø	1,51 - 1,6 mm
Tolerance jmenovitý Ø	m7
Ø stopky	4 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	50 mm
maximální doporučená hloubka otvoru	8,6 mm
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Hloubka vrtání do	5×D
Vrcholový úhel	90 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá