

FLEX**Satinovací stroj TRINOX FLEX, Typ: SET****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077751 SET
GTIN	4030293187184
Třída artiklu	03S

Popis**Provedení:****Výkonný satinovací stroj TRINOFLEX BSE 14-3 100 s konstantní elektronikou.**

- **Předvolba otáček a udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru.**
- **Jemný rozběh, ochrana proti přetížení a blokování opakovaného rozběhu po výpadku proudu.**
- **Úplné zalití elektronických součástek zamezuje poškození způsobenému prachem.**

Jedinečný nástrojový nástavec s rychlospojkou pro výměnu systémových nástavců „satinování“ a „broušení pomocí trubkových pásů“ bez nářadí.

Použití:

Pro satinování, leštění, kartáčování, hlazení, odstranění rzi a odjehlování.

Rozsah dodávky:

Satinovací stroj BSE14-3 100, 1 brusný nástavec satinování BS100. Včetně 1× brusného nástavce pro satinování BS 100, 1× vzduchového gumového válce, 1× vzduchového čerpadla, 1× brusného rouna A 280/jemné, 17dílné sady brusných pouzder, 1× přepravního kufru L-BOXX® 238.

15dílná sada brusných pouzder obsahuje:

- **1× brusné pouzdro MESHFLEX A 400.**
- **Po 3× brusných pouzdrech ZIRCOFLEX P 80; P 120.**
- **3× brusná pouzdra CERAFLEX K 120.**
- **3× brusná pouzdra CORUFLEX P180.**
- **Po 1× pouzdru Superfinishing S600; S 1500.**

Technický popis

Upínač nástroje	19
Rozsah otáček	1000 - 3500 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	0 m/s ²
Délka leštícího nástroje	100 mm
Hmotnost	2,9 kg
Příkon	1400 W
Obal	Přepravní kufřík
Maximální Ø leštícího nástroje	125 mm
Označení výrobce	BSE 14-3 100 sada
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Satinovací stroj