

**TK vrták válcová stopka vícesměrný DIN 6535 HA, diamant, Ø m7: 10,1-10,9 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	122514 10,1-10,9
GTIN	4045197478863
Třída artiklu	10N

Popis**Provedení:**

S **krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp³** nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění **kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu**. S **vrcholovým úhlem 90°** a speciální geometrií **pro zamezení rozdělování vrstev**.

S **vodící fazetkou** pro **vícesměrný** průběh vlákna.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) minus 1,5xjmen. Ø.

Upozornění:

K dodání v **1/100 rozměrech** podle tabulky.

Řezný materiál: TK

Norma: Výrobní norma

Hloubka vrtání do: 5xD

Vrcholový úhel: 90 stupeň

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: false

Tolerance jmenovitý Ø: m7

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø (rozměr 1/100): 10,01 - 10,99 mm

Délka drážky na třísky: 71 mm

Celková délka L_{celk.}: 118 mm

Ø stopky: 12 mm

Posuv f v GFK CFK: 0,19 mm/ot,

Technický popis

Rozsah Ø (rozměr 1/100)	10,01 - 10,99 mm
-------------------------	------------------

Tolerance stopky	h6
Posuv f v GFK CFK	0,19 mm/ot,
Délka drážky na třísky	71 mm
Počet břitů Z	2
Jmenovitý Ø	10,01 - 10,99 mm
Tolerance jmenovitý Ø	m7
Ø stopky	12 mm
Celková délka L _{celk.}	118 mm
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Hloubka vrtání do	5×D
Vrcholový úhel	90 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá