

HOLEX**Upínač Weldon pro frézy se závitem s vnitřním chlazením, Ø d = 12 mm, Závít M × délka L1: M5X20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301338 M5X20
GTIN	4062406231002
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:****Tolerance stopky h6.****Použití:**

K upnutí do upínacích trnů (Weldon).

Vnitřní chlazení: ano

Otvor Ø D₁: 5,5 mmØ D₂: 10 mm

Celková délka L: 65 mm

Užitná délka L₁: 20 mmL₂: 5 mm**Technický popis**

Užitná délka L ₁	20 mm
Ø D ₂	10 mm
Otvor Ø D ₁	5,5 mm
Celková délka L	65 mm
L ₂	5 mm
Upnutí	Ø d = 12 mm
Stopka Ø d	12 mm
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Upínač pro frézy se závitem