

Garant

TK vrták s VCH válcová stopka jednosměrný DIN 6535 HA, diamant, Ø DC m7: 8 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	122532 8
GTIN	4045197506917
Třída artiklu	11Y

Popis

Provedení:

S **krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp³** nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění **kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu. S vrcholovým úhlem 90°** a speciální geometrií **pro zamezení rozdělování vrstev.**

Díky **2násobnému vystružovacímu břítu** lze dosáhnout při optimálních podmínkách otvorů s velkou přesností (**kruhovitost < 15 µm v toleranci IT 7**). Nižší tvorba tepla díky **vnitřnímu chlazení** umožňuje **vyšší rezné rychlosti.**

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) mínus 1,5×jmen. Ø.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

K dodání v **1/100 rozměrech** podle tabulky.

Tolerance jmenovitý Ø: m7

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 41 mm

Celková délka L: 91 mm

Stopka Ø D_s : 8 mm

Posuv f v GFK CFK: 0,15 mm/ot,

Technický popis

Tolerance stopky	h6
Počet břitů Z	2
Jmenovitý Ø D_c	8 mm

Posuv f v GFK CFK	0,15 mm/ot,
Délka drážky pro třísky L _c	53 mm
Tolerance jmenovitý Ø	m7
Stopka Ø D _s	8 mm
Celková délka L	91 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	41 mm
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Hloubka vrtání do	5×D
Vrcholový úhel	90 stupeň
Směr řezu	pravá
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Spirálový vrták