



Přístroj pro odjehlování a srážení hran, Typ: EKF452



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 078121 EKF452 |
| GTIN | 4250187507267 |
| Třída artiklu | 07E |

Popis

Provedení:

Přístroj pro srážení hran s jemným náběhem a tepelnou ochranou s kompaktní konstrukcí pro opracování rovných hran, vnitřních a vnějších rádiusů a otvorů od Ø 22 mm. Jemné nastavení umožňuje lehké srážení hran pro odjehlování i srážení širokých hran. Se zlepšenou nožovou hlavou pro snížené řezné síly. Rádus R 2,5 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně frézy, 3 TK vyměnitelných destiček, sběrače třísek č. 084520, přepravního kufříku.

Upozornění:

Pro vodicí váleček je požadována min. výška hrany obrobku 2 mm.

Technický popis

| | |
|------------------|--------|
| Síťové napětí | 230 V |
| Příkon | 1500 W |
| Délka | 310 mm |
| Označení výrobce | EKF452 |

| | |
|------------------------|---|
| Šířka | 138 mm |
| Maximální počet otáček | 6000 min ⁻¹ |
| Hmotnost | 4 kg |
| Výška | 295 mm |
| Poloměr | 2,5 mm |
| Zdroj energie | Síťový provoz |
| Obal | Přepravní kufřík |
| Druh produktu | Přístroj pro odjehlování a srážení hran |

Příslušenství

| | |
|--|---------------|
| TK vyměnitelné destičky 3dílná sada SHM 202 pro ocel rádius 2,5 mm Typ SHM202 | 078131 SHM202 |
| Náhradní šroub pro vyměnitelnou destičku EKF Provedení SCREW | 078127 SCREW |
| Frézovací nástroj 3břitý Typ ZFR452 | 078133 ZFR452 |