



Hydraulická akumulátorová děrovačka s matricemi, Typ: M18HKP-SET



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Hydraulická 60 kN akumulátorová děrovačka FORCE LOGIC™ razí otvory až do Ø 100 mm v 3mm oceli nebo 2,5mm ušlechtilé oceli.

- **S vnitřním závitem 3/4-16 UNF na přístroji.**
- **Rychlovýměnný systém s upínáním bez použití nářadí umožňuje nasazení razníků a matic odděleně od nástroje.**
- **Kompatibilní s běžně prodávaným příslušenstvím.**
- **Snadné vyrovnání díky matici s nitkovým křížem.**

Rozsah dodávky:

Nabíječka M12-18C, přepravní kufřík, po 1 tažném šroubu 11,1 mm (7/16-20 UNF) a 19 mm (3/4-16 UNF), rychlovýměnný systém s upínáním bez použití nářadí, razítka a matrice se závitem UNF pro velikosti otvorů: M16, M20, M25, M32, M40.

Upozornění:

Vhodné děrovače s metrickým závitem č. 834000 a násl. (ne vel. 12,5) a k nim nezbytné upínací šrouby 834070 najdete ve skupině produktů 83.

Technický popis

Maximální průměr	100 mm
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Označení výrobce	M18HKP-201CA
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální razicí hloubka v oceli	3 mm
Hmotnost	2,3 kg
Obal	Přepravní kufřík
Maximální razicí hloubka v ušlechtilé oceli	2,5 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Lisovací síla	60 kN
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Děrovačka

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18	073827 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C