

**HOLEX****Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ A, BT 50 A = 100, Ø trnu d<sub>1</sub>: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302957 16
GTIN	4062406231019
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákržku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Tvar A.

**Použití:**

**S lícovaným perem** pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841.

**S unášecím kroužkem** pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a frézovací hlavy DIN 1830.

**Rozsah dodávky:**

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

**Upozornění:**

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

**Technický popis**

Ø trnu d <sub>1</sub>	16 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	16

Vnější Ø D	32 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Upínací Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Upnutí	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy