

Garant**TK fréza GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAlN, Ø h10 DC: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202999 4
GTIN	4062406233648
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Pro **hrubování a dokončování**. Fréza HPC s **nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem** pro **vynikající životnost** a **optimální obráběcí výkon** v nejrůznějších nerezových ocelích.

Vyšší odolnost proti oxidaci a **tvrdost při vyšších teplotách**. Lze použít s **vyššími řeznými rychlostmi**, velmi vhodná i pro TOOLOX®.

S **vnitřním přívodem chladicího média**, pro bezpečný odvod třísek.

Výhoda:

Především chod bez vibrací.

Technický popis

Uvolňovací Ø D ₁	3,8 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h10
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	21 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,15 mm
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Posuv f _z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,015 mm
Ø břitu D _c	4 mm
Počet zubů Z	4
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Celková délka L	57 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,012 mm
Délka břitu L_c	11 mm
\varnothing stopky D_s	6 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Řada	Master Inox
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	TPC
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	250 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	230 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	200 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	180 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}$	vhodný	115 m/min	P
Ocel $> 50 \text{ HRC}$	vhodný	80 m/min	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	90 m/min	M

mokrý max.	vhodný
Vzduch	vhodný