

FLEX**Leštička, Typ: XCE10-8125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Třída artiklu	03S

Popis**Provedení:**

- Lešticí zdvih 8 mm s nuceným pohonem pro vysokou abrazivitu, bez hologramu.
- Klidný chod díky vyrovnávací hmotě.
- Díky malému vývoji tepla na povrchu ideální pro laky citlivé na teplotu.
- Tlumený talíř se speciálním suchým zipem k leštění.
- Plochá hlava převodovky snižuje vzdálenost od povrchu. To umožňuje bezpečné vedení stroje v každé poloze.
- Kryt rukojeti: Ergonomicky tvarovaný se SoftGrip.
- VR mikroprocesorová elektronika: s konstantním udržováním otáček pomocí tachogenerátoru, jemný rozběh, plynový spínač, blokování opakovaného rozběhu po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, monitorování teploty a předvolba otáček.
- Optimalizované vedení vzduchu pro nejlepší možné chlazení motoru a převodovky. Bez rušivého odváděného vzduchu pro uživatele.

Technický popis

Příkon	1010 W
Hmotnost	2,6 kg
Označení výrobce	XCE 10-8 125
Délka kabelu	4 m

Rozsah otáček	140 - 430 min ⁻¹
Maximální Ø leštícího nástroje	160 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Lesticka