

HOLEX**Ohýbací kleště na měděné trubky, pro vnější Ø trubek: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	821310 12
GTIN	4062406237554
Třída artiklu	82A

Popis**Provedení:**

Úhel ohybu až 180° při nejmenším možném poloměru bez deformace trubky. Ohebný prvek s nastavením stupňů.

Lehká konstrukce pro práci bez únavy. Neklouzavá rukojeť.

Použití:

K ohýbání měkkých měděných trubek. Protože lze kleště nasadit i uprostřed trubky, je možno všemi směry ohýbat protioblouky zcela bez přechodů a nástavců.

Technický popis

Rádus ohybu (střed trubky)	36 mm
Pro vnější Ø trubek	12 mm
Maximální úhel ohybu	180 stupeň
Druh produktu	Ohýbací přístroj