

Garant**TK fréza GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø DC: 10Mmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202512 10M
GTIN	4062406238902
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:****Zvlášť ostré řezné hrany.**

Konstrukční rozměry podobné DIN6527.

Pro hrubování a dokončování. Do 2x D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.

S **povlakem DLC sp²** nejnovější generace.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 202515.

Technický popis

Ø stopky D _s	10 mm
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Počet zubů Z	4
Celková délka L	80 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Uvolňovací Ø D ₁	9,2 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,09 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,12 mm

Délka břitu L_c	30 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	38 mm
\varnothing břitu D_c	10 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň
Řada	Master Alu
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	W
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,25×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	vhodný	550 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	450 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	200 m/min	N
PE-HD	vhodný	160 m/min	N
PA 66	vhodný	200 m/min	N
PEEK	vhodný	150 m/min	N
PF 31	vhodný	130 m/min	N
PVDF GF20	vhodný	180 m/min	N
POM GF25	vhodný	160 m/min	N

PA 66 GF30	vhodný	150 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	130 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	vhodný	300 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB