

Garant**TK břitový mini nožik pro čelní zápich pravý, Ø Dmin zápich D1/D2: 12/20mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	274054 12/20
GTIN	4062406239053
Třída artiklu	21L

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením a dalším chlazením volnou plochou.

Pozor:

Objednávána velikost = minimální zapichovací Ø.

Větší zapichovací Ø jsou možné bez úpravy.

$D_1 = D_{\min}$ vnitřní Ø.

$D_2 = D_{\min}$ vnější Ø.

L provedení s větší hloubkou zápichu t_{\max} .

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky D_s : 8 mm

Šířka zápichu w : 4 mm

Vzdálenost hrotu od kraje L_3 : 1,6 mm

Celková délka L : 80 mm

Maximální hloubka řezu t_{\max} : 43 mm

Posuv f : 0,01 - 0,03 mm

Technický popis

Posuv f	0,01 - 0,03 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L_3	1,6 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Maximální hloubka řezu t_{\max}	43 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Celková délka L	80 mm

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	50 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	90 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	70 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	25 m/min	S
GG(G)	omezené použití	55 m/min	K
CuZn	omezené použití	50 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		