

**Garant****CC.T 09T304, Typ: HB730-1**

## Údaje o objedávce

Artikové číslo	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 09T304 HB730-1 Druh: HB730-1  
Lamač třísek: XUM  
Tolerance: MF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,8 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 35 - 230 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	XUM
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	35 - 230 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Druh	HB730-1
Hloubka řezu $a_p$	0,8 - 2 mm

Povlak	Nano-PVD
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení