

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, MF: M30X2,5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130005 M30X2,5 |
| GTIN | 4062406238490 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Druh závitu | MF |
| Rozměr závitu | M30×2,5 |
| Stopka 4hran □ | 18 mm |
| Ø stopky D _s | 22 mm |
| Ø otvoru pod závit | 27,5 mm |
| Celková délka L | 180 mm |
| Hloubka závitu | 90 mm |
| Závit Ø | 30 mm |
| Počet drážek na třísky | 4 |
| Stoupání závitu | 2,5 mm |
| Řezný materiál | HSS E |
| Norma | DIN 376 |
| Toleranční třída | ISO 1 4H |

| | |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída | 6H +0,05 |
| Toleranční třída | ISO 3 6G |
| Toleranční třída | ISO 3X 6GX |
| Toleranční třída | 7H |
| Toleranční třída | 7HX |
| Toleranční třída | 7G |
| Toleranční třída | 7GX |
| Toleranční třída | 6H +0,10 |
| Toleranční třída | 6H +0,20 |
| Počet břitů Z | 4 |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závit | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |