

Garant**Čelní štípací kleště pro elektroniku, SFW, Celková délka: 110 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726922 110
GTIN	4062406239275
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Profesionální řezací kleště se snadno stříhajícím řezem. Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami aby bylo dosaženo přesného řezu. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. **2složkové rukojeti 2K** z odvodivého materiálu. **Vhodné dle ESD.**

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflexní fosfátovanou vrstvou.

Řezná fazetka: velmi jemá fazetka

Délka hlavy L_1 : 10 mm

Šířka hlavy: 10 mm

Výkon ve stříhu měděného drátu do $\varnothing$: 0,6 mm

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do $\varnothing$	0,6 mm
Délka hlavy L_1	10 mm
Šířka hlavy	10 mm
Celková délka	110 mm
Elektrická izolace	EGB/ESD
Řezná fazetka	velmi jemá fazetka
Materiál	uhlíková ocel (C70)

Povrch	antireflexně fosátovaný
Atribut názvu produktu	SFW