

Garant

**Kotoučové/dělicí frézy se závitem HSS šířka $a_p= 2,2$ mm, $\varnothing D$ / počet břitů Z:
63/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218417 63/4
GTIN	4062406239428
Třída artiklu	21P

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákrůžku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákrůžku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

Speciálně pro použití v hlubokých dutinách.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200$ mm.
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

Technický popis

Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	15,75 mm
Celková délka L_{celk} pro a_p 2,2 mm	40 mm

Ø D ₁ h6	17 mm
Počet břitů Z	4
Ø D ₂	29 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1119
Upínací závit M	M16
Celková délka L _{celk} pro a _p 1,5 mm	33,4 mm
Ø břitu D _c	63 mm
Šířka a _p	1,5 mm
Provedení stopky	se závitem
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Kotoučová fréza