

**Garant**

**Kotoučové/dělicí frézy se závitem ocel šířka ap= 2,2 mm, Ø D / počet břitů Z:  
63/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218418 63/4
GTIN	4062406239442
Třída artiklu	21P

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákrážku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákrážku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

Speciálně pro použití v hlubokých dutinách.

**Použití:**

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do Ø D = 200 mm.  
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

**Technický popis**

Počet břitů Z	4
Upínací závit M	M16

Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 2,2 mm	40 mm
Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 1,5 mm	33,4 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1119
$\varnothing$ břitu $D_c$	63 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$	15,75 mm
Šířka $a_p$	2,2 mm
Provedení stopky	se závitem
Řezný materiál	ocel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Kotoučová fréza